

**Podložni trak v svitku 25 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,15mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 478520 0,15   |
| GTIN                  | 2050001054371 |
| Razred artikla        | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).

Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.

**C-jeklo** – ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, kaljeno, svetla površina (**vel. 0,01 in 0,02 nerjavni**).

**Uporaba:**

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisknih valjev.

**Tehnični opis**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Debelina | 0,15 mm             |
| Točnost  | ±5 µm               |
| Standard | Tovarniški standard |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Material      | C-jeklo          |
| Dolžina valja | 5 m              |
| Širina valja  | 25 mm            |
| Vrsta izdelka | Podložni trakovi |