

**Vpenjalna prečka, DIN 6314, Širina utora×celotna dolžina: 7X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	371000 7X50
GTIN	4020772070007
Razred artikla	35A

Opis**Material:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Tehnični opis

za vpenjalne vijake	M6
Višina	10 mm
Širina utora	7 mm
Širina	20 mm
celotna dolžina	50 mm
Tip	6314
Standard	DIN 6314
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke