

**Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370810 10
GTIN	4020772073183
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Uporaba:

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

Material:

Trdnost vijakov 8.8.

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).

Tehnični opis

Razdalja e med konico in koncem utora	70 mm
Širina utora a	10 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 101080
Vpenjalna višina h	8 - 37 mm
Dolžina L	100 mm

Višina H	20 mm
Širina B	30 mm
Tip	6315V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke