

**Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370810 12
GTIN	4020772073190
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

**Uporaba:**

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

**Material:**

Trdnost vijakov 8.8.

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).

**Tehnični opis**

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1212100
Razdalja e med konico in koncem utora	90 mm
Širina utora a	12 mm
Vpenjalna višina h	10 - 48 mm
Dolžina L	125 mm

Višina H	25 mm
Širina B	40 mm
Tip	6315V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

---

**Pribor**

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------