

**Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370810 14
GTIN	4020772073206
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Uporaba:

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

Material:

Trdnost vijakov 8.8.

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).

Tehnični opis

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1412100
Širina utora a	14 mm
Razdalja e med konico in koncem utora	90 mm
Vpenjalna višina h	10 - 45 mm
Dolžina L	125 mm

Višina H	25 mm
Širina B	40 mm
Tip	6315V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

Pribor

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------