

**Vpenjalna prečka, DIN 6314, Širina utora×celotna dolžina: 11X80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	371000 11X80
GTIN	4020772070021
Razred artikla	35A

**Opis****Material:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

**Tehnični opis**

za vpenjalne vijake	M10
Širina	30 mm
Širina utora	11 mm
Višina	15 mm
celotna dolžina	80 mm
Tip	6314
Standard	DIN 6314
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke