

**Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 16mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 370810 16     |
| GTIN                  | 4020772073244 |
| Razred artikla        | 35A           |

**Opis****Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

**Uporaba:**

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

**Material:**

Trdnost vijakov 8.8.

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).

**Tehnični opis**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| T-utorni vijak DIN 787, art. 375300   | Vel. 1616125 |
| Razdalja e med konico in koncem utora | 110 mm       |
| Širina utora a                        | 16 mm        |
| Vpenjalna višina h                    | 13 - 58 mm   |
| Dolžina L                             | 160 mm       |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Višina H      | 30 mm            |
| Širina B      | 50 mm            |
| Tip           | 6315V            |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |

---

**Pribor**

|  |           |
|--|-----------|
| Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 16 mm | 370750 16 |
|--|-----------|