



Vpenjalne prečke, lahka izvedba, Utor×dolžina vpenjalnega vijaka: 20X200 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Razred artikla	35A

Opis

Prednosti:

Zaradi izredno lahke izvedbe lahko vpenjalno prečko poleg običajnih primerov uporabe uporabite tudi za vpenjanje rotirajočih delov. Za doseganje potrebne vpenjalne višine niso potrebne dodatne podloge.

Obseg dobave:

Kompletno z vpenjalnim vijakom DIN 787.

Napotek:

Nastavitveni vijak art. 370840 je treba naročiti posebej.

Vpenjalna višina h: 16 - 89,5 mm

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300: Vel. 2020200

Dolžina L: 200 mm

Širina B: 49 mm

Višina H: 44 mm

Navoj G: M20

Tehnični opis

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 2020200
-------------------------------------	--------------

Dolžina vpenjalnega vijaka	200 mm
Navoj G	M20
Širina utora a	20 mm
Vpenjalna višina h	16 - 89,5 mm
Dolžina L	200 mm
Širina B	49 mm
Višina H	44 mm
Tip	6311
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

Pribor

Oporni vijak Navoj G × dolžina L 16X55	370840 16X55
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 16X90	370840 16X90
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 20X109	370840 20X109
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 24X137	370840 24X137
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 12X49	370840 12X49
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 12X94	370840 12X94
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 10X39	370840 10X39
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 20X69	370840 20X69
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 30X180	370840 30X180
Oporni vijak Navoj G × dolžina L 24X87	370840 24X87