

**Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370810 18
GTIN	4020772073251
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

**Uporaba:**

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

**Material:**

Trdnost vijakov 8.8.

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).

**Tehnični opis**

Razdalja e med konico in koncem utora	110 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1816125
Širina utora a	18 mm
Vpenjalna višina h	13 - 56 mm
Dolžina L	160 mm

Višina H	30 mm
Širina B	50 mm
Tip	6315V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

---

**Pribor**

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------