



Vilična vpenjalna prečka z vpenjalnim nastavkom, DIN 6315 GN, Širina utora×celotna dolžina: 14X200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Razred artikla	35A

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Tehnični opis

za vpenjalne vijake	M12; M14
Višina	25 mm
Širina	40 mm
celotna dolžina	200 mm
Širina utora	14 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke