

**Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370810 20
GTIN	4020772073268
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Uporaba:

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

Material:

Trdnost vijakov 8.8.

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).

Tehnični opis

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 2020160
Širina utora a	20 mm
Razdalja e med konico in koncem utora	135 mm
Vpenjalna višina h	16 - 77 mm
Dolžina L	200 mm

Višina H	40 mm
Širina B	60 mm
Tip	6315V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke