

**Vpenjalna prečka, s kolenom, DIN 6316, Širina utora×celotna dolžina:
7X60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	371800 7X60
GTIN	4020772071028
Razred artikla	35A

Opis**Material:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Tehnični opis

za vpenjalne vijake	M6
celotna dolžina	60 mm
Širina	20 mm
Širina utora	7 mm
Višina H	20 mm
Višina H ₂	10 mm
Tip	6316
Standard	DIN 6316
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke