

**Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370810 22
GTIN	4020772073282
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

**Uporaba:**

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

**Material:**

Trdnost vijakov 8.8.

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).

**Tehnični opis**

Razdalja e med konico in koncem utora	135 mm
Širina utora a	22 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 2220160
Vpenjalna višina h	16 - 75 mm
Dolžina L	200 mm

Višina H	40 mm
Širina B	60 mm
Tip	6315V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke