

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidravlično magnetno merilno stojalo, z nogo Z mehansko fino nastavitvijo na nogi, Prevesna dolžina: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

440790 300

GTIN

4260180710014

Razred artikla

46Q

### Opis

#### Izvedba:

**Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitve merilne ure.** S centralnim gumbom se sočasno utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. **Zgloba** na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. **Vpenjalo** za merilne ure z vpenjalnim stebrom Ø 8 mm ali prizmo.

**Magnetna noga** s prizmatično peto. Močan trajni magnet. Stikalo za vklop in izklop magnetne sile. Magnetna sila deluje preko ravne hrbtni strani in prizmatične spodnje strani noge. Dodatno z **vrtljivo uležajeno fino nastavitvijo** na magnetni nogi; velika trdnost tudi pri večjih merilnih silah.

#### Napotek:

Hidravlična merilna stojala lahko pri **odprtem vpenjalu** prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V **vpetem stanju** je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

### Tehnični opis

Širina magnetne noge	50 mm
Prevesna dolžina	300 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Dolžina magnetne noge	60 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Vpenjalna sila	800 N
Položaj priključnega navoja	središčni
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Držalo za merilno uro	440860
Nadomestni bat Tip 4	440830 4
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859