



## Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: N1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441190 N1
GTIN	7290005394287
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje. Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave **Vario** za držala Ø 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnimi vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.

**S finim nastavljanjem na vpenjalju za merilno uro.**

#### Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.

### Tehnični opis

Ø stebra $D_2$	14 mm
Ø prečne roke $D_1$	12 mm
Višina stebra $L_2$	203 mm
Ø prečne roke $L_1$	185 mm

Širina magnetne noge	50 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Dolžina magnetne noge	60 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Vpenjalna sila	800 N
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Vpetje paličja za univerzalna merilna stojala za Ø paličja merilnega stojala 12/14 mm	440351 12/14
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1500	440401 FA1500
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0