



## Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: N2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441190 N2
GTIN	7290005395055
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje. Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave **Vario** za držala Ø 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnimi vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.

#### S finim nastavljanjem na vpenjalu za merilno uro.

#### Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.

Ø prečne roke  $D_1$ : 16 mm

Ø prečne roke  $L_1$ : 225 mm

Ø stebra  $D_2$ : 16 mm

Višina stebra  $L_2$ : 260 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M8

Vpenjalna sila: 1000 N

### Tehnični opis

Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Ø stebra D <sub>2</sub>	16 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Ø prečne roke L <sub>1</sub>	225 mm
Vpenjalna sila	1000 N
Dolžina magnetne noge	75 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Višina stebra L <sub>2</sub>	260 mm
Ø prečne roke D <sub>1</sub>	16 mm
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Vpetje paličja za univerzalna merilna stojala za Ø paličja merilnega stojala 16/16 mm	440351 16/16
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1500	440401 FA1500
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0