



Univerzalno digitalno pomično merilo DIGI ULISSE I/E, Merilno območje: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	417700 250
GTIN	2050001670816
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Univerzalno digitalno pomično merilo za različne notranje in zunanje meritve z zamenljivimi merilnimi nastavki.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Pomično merilo, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Zamenljivi merilni nastavek z kroglico \varnothing 2,5 mm.

Dodatni pribor:

Za vel. 400–650 so uporabna vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 – 4910 z navojem M2,5, podatkovni kabel art. 498948.

Napotek:

Drugi merilni nastavki po ponudbi.

Tehnični opis

Zunanje merilno območje	0 - 210 mm
Merilno območje	0 - 250 mm
Notranje merilno območje	24 - 250 mm
\varnothing kroglice merilnega nastavka	2,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Dolžina konic	64 mm
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkKS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Priključni kabel duplex Tip 2	498950 2
Pribor za pomična merila Tip TAST	417701 TAST
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2

Pribor za pomična merila Tip BUCHSE

417701 BUCHSE

Priključni kabel dupleks Tip USB2

498950 USB2