



## Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441210 2
GTIN	4045197441119
Razred artikla	42D

### Opis

#### Izvedba:

Magnetno merilno stojalo s finim nastavljanjem. Čvrsto paličje s prečno roko, ki je poljubno nastavljiva. Magnetna noga s prizmatično peto in stikalom. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim stebrom  $\varnothing$  6 mm in  $\varnothing$  8 mm.

$\varnothing$  prečne roke  $D_1$ : 14 mm

$\varnothing$  prečne roke  $L_1$ : 200 mm

$\varnothing$  stebra  $D_2$ : 20 mm

Višina stebra  $L_2$ : 350 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M10  $\times$  1,25

Vpenjalna sila: 1300 N

### Tehnični opis

Priključni navoj	Zunanji navoj M10 $\times$ 1,25
Višina magnetne noge	55 mm
$\varnothing$ prečne roke $D_1$	14 mm
Višina stebra $L_2$	350 mm

Ø stebra D <sub>2</sub>	20 mm
Dolžina magnetne noge	117 mm
Ø prečne roke L <sub>1</sub>	200 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Vpenjalna sila	1300 N
Vrsta izdelka	Merilni stativi

---

## Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 2	442140 2
-------------------------------	----------