

Mitutoyo**Digitalno karbonsko pomično merilo, Merilno območje: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415400 1500
GTIN	4946368125282
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.
Drsnik za konstantno merilno silo. Zelo lahka izvedba. Nastavitev zelene vrednosti (Preset),
preklop za notranje in zunanje meritve (Offset).

Funkcija:

IP66: Obstajajo zaščita pred močnim vodnim curkom oz. začasnim poplavljanjem, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 1500 mm
Masa	1,46 kg
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Dolžina konic	150 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1

Tip baterij	SR44
Vrsta IP-zaščite	IP 66
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,09$ mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Pribor

Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497085 D1
Oddajnik Tip S11E	498966 S11E
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497085 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965