



## Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: N0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441195 N0
GTIN	7290005397318
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje. Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave **Vario** za držala Ø 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnimi vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.

**Fina nastavitvev na magnetni nogi.** Prednost pri nastavljanju µm merilnih naprav z merilno ročico, saj pri tem z roko ne vplivate na paličje.

#### Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.

Ø prečne roke  $D_1$ : 8 mm

Ø prečne roke  $L_1$ : 110 mm

Ø stebra  $D_2$ : 10 mm

Višina stebra  $L_2$ : 120 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M5

Vpenjalna sila: 320 N

### Tehnični opis

Ø stebra D <sub>2</sub>	10 mm
Višina stebra L <sub>2</sub>	120 mm
Dolžina magnetne noge	40 mm
Višina magnetne noge	35 mm
Vpenjalna sila	320 N
Širina magnetne noge	30 mm
Ø prečne roke L <sub>1</sub>	110 mm
Ø prečne roke D <sub>1</sub>	8 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M5
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Držalo za merilne ure Vario Tip FA1210	440401 FA1210
Vpetje paličja za univerzalna merilna stojala za Ø paličja merilnega stojala 10/8 mm	440351 10/8
Noga za merilno stojalo Tip S	442140 S
Noga za merilno stojalo Tip S	442120 S
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip S	442125 S