

**Digitalno pomično merilo za delavnico, Merilno območje: 2000 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415530 2000
GTIN	4045197348548
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalni prikazovalnik. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega vodila s prizmo**. Merilni kljun je iz nerjavnega jekla, zelo fino brušen. Levi merilni kljun je pomičen. Z elektroniko Sylvac.

Obseg dobave:

Vklj. s tovarniškim poročilom o preverjanju. Do vel. 1000 vklj. z etuijem iz umetne mase, od vel. 1500 trdna transportna embalaža.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Pakiranje: čvrsta škatla

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,13 mm

Dolžina konic: 150 mm

Ø nastavka za notranje merjenje: 20 mm

Masa: 2,4 kg

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 2000 mm
Kalibriranje	A1
Masa	2,4 kg
Dolžina konic	150 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Točnost	0,13 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	011030 2000
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	021000 2000

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------