



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: N1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441195 N1
GTIN	7290005398902
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje. Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave **Vario** za držala Ø 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnimi vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.

Fina nastavitvev na magnetni nogi. Prednost pri nastavljanju µm merilnih naprav z merilno ročico, saj pri tem z roko ne vplivate na paličje.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.

Ø prečne roke D₁: 12 mm

Ø prečne roke L₁: 185 mm

Ø stebra D₂: 14 mm

Višina stebra L₂: 203 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M8

Vpenjalna sila: 800 N

Tehnični opis

Ø prečne roke L ₁	185 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Širina magnetne noge	50 mm
Ø stebra D ₂	14 mm
Ø prečne roke D ₁	12 mm
Vpenjalna sila	800 N
Višina stebra L ₂	203 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Dolžina magnetne noge	60 mm
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1410	440401 FA1410
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Vpetje paličja za univerzalna merilna stojala za Ø paličja merilnega stojala 12/14 mm	440351 12/14
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1