



## Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: 120SF



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim stebлом  $\varnothing$  8 mm in prizmo. Fina nastavitvev na magnetni uri.

#### Opisno besedilo na sliki:

#### Fina nastavitvev na magnetni nogi

### Tehnični opis

Širina magnetne noge	30 mm
Dolžina zgloba L <sub>1</sub>	56 mm
Višina magnetne noge	35 mm
Dolžina magnetne noge	40 mm

Prevesna dolžina	178 mm
Vpenjalna sila	320 N
Dolžina zgloba L <sub>2</sub>	51 mm
Maksimalna obremenitev	2,7 kg
Priključni navoj spodaj	M5
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442114 120
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1100	440401 FA1100
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip S	442125 S
Noga za merilno stojalo Tip S	442140 S
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442110 120
Noga za merilno stojalo Tip S	442120 S
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1