

**Globinsko pomično merilo, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418000 100
GTIN	4045197326997
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Merilna letev in nonijz zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene. Nonij nesvetleče kromiran. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem (Ø 1,0mm, dolžina 8 mm). **Merilno letev se lahko obrne.**

Obseg dobave:

Od vel. 500 v škatli.

Tehnični opis

Dolžina nonija	39 mm
Merilno območje	0 - 100 mm
Merilni nastavek a	1 mm
Dolžina mostička	50 mm
Presek merilne letve	8×3 mm
Merilni nastavek b	8 mm
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	Etui
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	analogni

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Kalibriranje	A1
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200