

Mahr**Digitalno pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 300 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415510 300
GTIN	2050001060211
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna pomična merila za delavnico v lahki izvedbi. Velik digitalni prikazovalnik. Z merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.

Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Lahen in natančen tek drsnika zaradi prizmatičnega vodila. Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju. S podatkovnim izhodom RS232.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (le za vel. 300).

Standard: Tovarniški standard

Preklop odčitavanja: mm / col

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Odčitavanje: 0,0005 col

Točnost: 0,04 mm

Dolžina konic: 90 mm

Ø nastavka za notranje merjenje: 10 mm

Masa: 0,5 kg

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 300 mm
-----------------	------------

Masa	0,5 kg
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Dolžina konic	90 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,04 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	011030 300
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	011050 300

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S6	498966 S6

