

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Paličje za hidravlično magnetno merilno stojalo, brez noge Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure, Prevesna dolžina: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	440840 300
GTIN	4260180710076
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

**Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitvev merilne ure.** S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. **Zgloba** na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. **Vpenjalo** za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 8 mm ali prizmo. Le paličje **brez** noge.

#### Napotek:

Hidravlična merilna stojala lahko pri **odprtem vpenjalu** prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebna nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V **vpetem stanju** je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

### Tehnični opis

Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Vpenjalna sila	800 N
Prevesna dolžina	300 mm

Položaj priključnega navoja	središčni
Vrsta izdelka	Merilni stativi

---

**Pribor**

Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Držalo za merilno uro	440860
Garnitura tesnilnih obročev Tip 1	440855 1
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Nadomestni bat Tip 4	440830 4
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859