



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: N2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441195 N2
GTIN	7290005398797
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje. Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave **Vario** za držala Ø 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnimi vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.

Fina nastavitvev na magnetni nogi. Prednost pri nastavljanju µm merilnih naprav z merilno ročico, saj pri tem z roko ne vplivate na paličje.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.

Ø prečne roke D₁: 16 mm

Ø prečne roke L₁: 225 mm

Ø stebra D₂: 16 mm

Višina stebra L₂: 260 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M8

Vpenjalna sila: 1000 N

Tehnični opis

Dolžina magnetne noge	75 mm
Višina stebra L ₂	260 mm
Ø prečne roke D ₁	16 mm
Vpenjalna sila	1000 N
Ø prečne roke L ₁	225 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Ø stebra D ₂	16 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1410	440401 FA1410
Vpetje paličja za univerzalna merilna stojala za Ø paličja merilnega stojala 16/16 mm	440351 16/16
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0