



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: 240



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441170 240
GTIN	7290005397431
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim stebлом \varnothing 8 mm in prizmo. Fina nastavitvev na magnetni uri.

Opisno besedilo na sliki:

Fina nastavitvev na magnetni nogi

Tehnični opis

Širina magnetne noge	50 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Dolžina magnetne noge	60 mm
Dolžina zgloba L ₁	110 mm

Dolžina zgloba L ₂	101 mm
Vpenjalna sila	800 N
Prevesna dolžina	282 mm
Maksimalna obremenitev	4 kg
Priključni navoj spodaj	M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Noga za merilno stojalo Tip K3	442120 K3
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1100	440401 FA1100
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V