

Mitutoyo**Digitalno pomično merilo IP67 z merilnima konicama, Merilno območje: 300 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415354 300
GTIN	4946368585352
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,05 mm

Dolžina konic: 90 mm

Ø nastavka za notranje merjenje: 10 mm

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 300 mm
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Dolžina konic	90 mm

Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,05 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	011030 300
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	011050 300

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabel s tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Priključni kabel s tipko Data Tip D1	497085 D1
Priključni kabel s tipko Data Tip D2	497085 D2