

 HÖRGER & GÄSSLER

Mehansko magnetno merilno stojalo, Prevesna dolžina: 280mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441100 280
GTIN	4260180710120
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Mehansko centralno vpenjanje vseh zglobov. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Preklopna magnetna noga s prizmatsko peto. Vsak položaj v delovnem radiju dosegljiv. Fina nastavitvev z veliko trdnostjo. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim stebлом \varnothing 8 mm ali prizmo.

Obseg dobave:

Magnetna noga art. 440868 vel. 1.

Tehnični opis

Višina magnetne noge	55 mm
Vpenjalna sila	800 N
Priključni navoj	M8
Širina magnetne noge	50 mm
Dolžina magnetne noge	64 mm
Prevesna dolžina	280 mm

Položaj priključnega navoja	središčni
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
-------------------------------	----------