

Mahr**Digitalno pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415510 1000
GTIN	2050001060242
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna pomična merila za delavnico v lahki izvedbi. Velik digitalni prikazovalnik. Z merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.

Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Lahen in natančen tek drsnika zaradi prizmatičnega vodila. Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Merilno območje	0 - 1000 mm
Dolžina konic	150 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Masa	1,75 kg
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,08 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------