



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441210 0
GTIN	4045197367396
Razred artikla	42D

Opis

Izvedba:

Magnetno merilno stojalo s finim nastavljanjem. Čvrsto paličje s prečno roko, ki je poljubno nastavljiva. Magnetna noga s prizmatično peto in stikalom. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim stebrom \varnothing 6 mm in \varnothing 8 mm.

\varnothing prečne roke D_1 : 10 mm

\varnothing prečne roke L_1 : 150 mm

\varnothing stebra D_2 : 12 mm

Višina stebra L_2 : 175 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M8

Vpenjalna sila: 800 N

Tehnični opis

Višina stebra L_2	175 mm
\varnothing prečne roke L_1	150 mm
\varnothing prečne roke D_1	10 mm
\varnothing stebra D_2	12 mm

Širina magnetne noge	50 mm
Dolžina magnetne noge	60 mm
Vpenjalna sila	800 N
Višina magnetne noge	55 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
-------------------------------	----------