



Digitalno pomično merilo za delavnico TWIN-CAL IP67 z merilnima konicama, Merilno območje: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415357 300
GTIN	7630041106435
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Velik digitalni prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami, mehko ohišje, samodejni izklop po 2 urah, vmesnik TLC-TWIN za prenos podatkov. Obratovalni čas pribl. 12.000 ur.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 300 mm
Dolžina konic	80 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D	498918 D