



Digitalno pomično merilo za delavnico TWIN-CAL IP67 brez merilnih konic, Merilno območje: 1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415358 1000
GTIN	7630041106398
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Velik digitalni prikazovalnik z 11 mm visokimi števkami, mehko ohišje, samodejni izklop po 2 urah, vmesnik TLC-TWIN za prenos podatkov. Obratovalni čas pribl. 12.000 ur.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	mm / col
Dolžina konic	150 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Merilno območje	0 - 1000 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D	498918 D
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032