

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mehansko magnetno merilno stojalo, Prevesna dolžina: 420mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441100 420
GTIN	4260180711073
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

Mehansko centralno vpenjanje vseh zglobov. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Preklopna magnetna noga s prizmatsko peto. Vsak položaj v delovnem radiju dosegljiv. Fina nastavitve z veliko trdnostjo. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim stebлом  $\varnothing$  8 mm ali prizmo.

#### Obseg dobave:

Magnetna noga art. 440868 vel. 2.

### Tehnični opis

Vpenjalna sila	1000 N
Višina magnetne noge	55 mm
Prevesna dolžina	420 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Priključni navoj	M10
Dolžina magnetne noge	81 mm

Položaj priključnega navoja	stranski
Vrsta izdelka	Merilni stativi

---

**Pribor**

Noga merilnega stojala s hidravlično fino nastavitvijo Tip 2	440865 2
Noga za merilno stojalo Tip 2	440868 2