



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441210 1
GTIN	4045197441102
Razred artikla	42D

Opis

Izvedba:

Magnetno merilno stojalo s finim nastavljanjem. Čvrsto paličje s prečno roko, ki je poljubno nastavljiva. Magnetna noga s prizmatično peto in stikalom. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim stebrom \varnothing 6 mm in \varnothing 8 mm.

\varnothing prečne roke D_1 : 14 mm

\varnothing prečne roke L_1 : 160 mm

\varnothing stebra D_2 : 16 mm

Višina stebra L_2 : 220 mm

Priključni navoj: Zunanji navoj M8

Vpenjalna sila: 1000 N

Tehnični opis

\varnothing stebra D_2	16 mm
Višina stebra L_2	220 mm
\varnothing prečne roke L_1	160 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M8

Dolžina magnetne noge	80 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Ø prečne roke D ₁	14 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Vpenjalna sila	1000 N
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
-------------------------------	----------