

**Digitalno pomično merilo za delavnico, Merilno območje: 500 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415528 500
GTIN	4045197492500
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalni prikazovalnik. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega vodila s prizmo**. Merilni kljun je iz nerjavnega jekla, zelo fino brušen. Levi merilni kljun je pomičen.

**Obseg dobave:**

Vklj. s tovarniškim poročilom o preverjanju. Do vel. 1000 vklj. z etuijem iz umetne mase, od vel. 1500 trdna transportna embalaža.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. LR44.

Pakiranje: čvrsta škatla

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,05 mm

Dolžina konic: 90 mm

Ø nastavka za notranje merjenje: 10 mm

Masa: 0,6 kg

**Tehnični opis**

Dolžina konic	90 mm
Merilno območje	0 - 500 mm
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Masa	0,6 kg
Odčitavanje	0,01 mm

Točnost	0,05 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR44
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	011030 500
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	011050 500
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44	081560 LR44
--	-------------