

**Mahr****Garnitura univerzalnih pomičnih meril IP 67, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415551 200
GTIN	4059192003135
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Univerzalno digitalno pomično merilo za različne notranje in zunanje merjenje (zareze, utori ,navoji, itd.). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Pomično merilo, mostiček za merjenje globine art. 415556, nastavitvena šablona art. 415557, priprava za merilno silo art. 415558, 6 parov merilnih nastavkov za notranje in zunanje meritve, vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Napotek:**

Drugi merilni nastavki po ponudbi.

**Tehnični opis**

Merilno območje	0 - 200 mm
-----------------	------------

Dolžina konic	48 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Kalibriranje	C8
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranjepomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
Kalibriranjemerilnega mostička Tip B	023360 B

## Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Mostiček za merjenje globine 75×7 mm Tip 75X7	415556 75X7
Priprava za merilno silo Tip M	415558 M
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Nastavitvena šablona za notranje merjenje 50 mm Tip 50	415557 50
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965