



Digitalno pomično merilo za delavnico, Merilno območje: 1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415530 1000
GTIN	4045197348524
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv digitalni prikazovalnik. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega vodila s prizmo**. Merilni kljun je iz nerjavnega jekla, zelo fino brušen. Levi merilni kljun je pomičen. Z elektroniko Sylvac.

Obseg dobave:

Vklj. s tovarniškim poročilom o preverjanju. Do vel. 1000 vklj. z etuijem iz umetne mase, od vel. 1500 trdna transportna embalaža.

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 1000 mm
Dolžina konic	150 mm
Masa	1,7 kg
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,06 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard

Pakiranje	čvrsta škatla
Merilno orodje	digitalni
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/415530-1000>