

**Težka podpora z vijakom, maksimalna podložna višina: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	374400 1250
GTIN	4020772072667
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Vreteno iz jekla za poboljšanje, telo iz lakiranega jekla za poboljšanje,
- Vreteno s trapeznim navojem.

Napotek:

S centrino izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000 – 375030.

Tehnični opis

maksimalna podložna višina	1250 mm
Razdalja med središčema utorov	150 mm
Zev ključa za glavo	65 mm
minimalna podložna višina	710 mm
Širina utora	26 mm
Nosilnost	40 kN
Dolžina noge	220 mm

Širina noge	190 mm
Tip	6435S
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom