


**Močna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 65mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375130 65
GTIN	4020772073213
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Zelo stabilna, visoka izvedba z močnim vlekrom navzdol in vpenjalno silo. Zaradi poševnega vodila vpenjalnih čeljusti se obdelovanec varno vpne na mizo stroja. Zamenljive vpenjalne čeljusti so obrnljive, gladka stran je za že obdelane, stran z brazdami pa za surove obdelovance.

**Uporaba:**

**Za stransko vpenjanje visokih obdelovancev z veliko vpenjalno silo.**

**Material:**

Osnovno telo je iz temprane litine, vpenjalna čeljust ima kaljeno površino.

**Tehnični opis**

Širina čeljusti	65 mm
Širina utora	19 mm
za širino utora a	12 mm
za širino utora a	14 mm
za širino utora a	18 mm
za širino utora a	16 mm
Minimalna višina	85 mm
Zev ključa	14 mm

celotna dolžina	179 mm
Vpenjalni hod	8 mm
Vmesna višina $h_1$	38 mm
Maksimalna višina	99 mm
Tip	6497
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol