



Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo, Tip: S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442125 S
GTIN	7290005399848
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	320 N
Širina	30 mm
Dolžina	40 mm
Priključni navoj	M5
Izvedba	Preklopni magnet
Višina	35 mm

Položaj priključnega navoja	središčni
Vrsta izdelka	Magnetne noge

Pribor

3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442114 120
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442110 120
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Stikalo za magnetno nogo Tip S	440762 S