


**Močna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375130 75
GTIN	4020772073220
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Zelo stabilna, visoka izvedba z močnim vlekrom navzdol in vpenjalno silo. Zaradi poševnega vodila vpenjalnih čeljusti se obdelovanec varno vpne na mizo stroja. Zamenljive vpenjalne čeljusti so obrnljive, gladka stran je za že obdelane, stran z brazdami pa za surove obdelovance.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje visokih obdelovancev z veliko vpenjalno silo.

Material:

Osnovno telo je iz temprane litine, vpenjalna čeljust ima kaljeno površino.

Tehnični opis

Minimalna višina	100 mm
Zev ključa	14 mm
Vmesna višina h_1	45 mm
Širina čeljusti	75 mm
Širina utora	26 mm
Vpenjalni hod	11 mm
celotna dolžina	230 mm
za širino utora a	20 mm

za širino utora a	30 mm
za širino utora a	24 mm
za širino utora a	28 mm
za širino utora a	22 mm
Maksimalna višina	118 mm
Tip	6497
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol