



## Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo, Tip: 0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442125 0
GTIN	7290005399909
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

#### Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

### Tehnični opis

Dolžina	60 mm
Priključni navoj	M8
Izvedba	Preklopni magnet
Višina	55 mm
Položaj priključnega navoja	središčni
Vpenjalna sila	800 N

Širina	50 mm
Vrsta izdelka	Magnetne noge

## Pribor

3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Stikalo za magnetno nogo Tip M	440762 M