



Uravnalna podpora z vijakom, maksimalna podložna višina: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	374480 115
GTIN	4020772086510
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- **Precizno uravnavanje s pomočjo finega navoja M 30 × 1,5. Nepomični drsni vložek preprečuje, da bi se pri uravnavanju z vijakom vrtel tudi obdelovanec.**
- **V centrirno izvrtino je možno vstaviti priložene cilindrične čepe Ø 12 × 50 mm in Ø 12 × 80 mm, s čemer se višina vgradnje poviša za 30 oz. 60 mm.**
- **Z uporabo centrirne plošče art. 375030 pod uravnalno podporo je v kombinaciji z drugimi podporami mogoče doseči višino do približno 1370 mm.**

Napotek:

Ravna naležna površina za orodje s centrirno izvrtino Ø 12 mm za nastavke art. 375000–375030.

Tehnični opis

Ø spodnjega dela	50 mm
minimalna podložna višina	75 mm
maksimalna podložna višina	115 mm
Nosilnost	30 kN

Zev ključa za glavo	46 mm
Tip	6415
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom