


**Močna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 90mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375130 90
GTIN	4020772073237
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Zelo stabilna, visoka izvedba z močnim vlekrom navzdol in vpenjalno silo. Zaradi poševnega vodila vpenjalnih čeljusti se obdelovanec varno vpne na mizo stroja. Zamenljive vpenjalne čeljusti so obrnljive, gladka stran je za že obdelane, stran z brazdami pa za surove obdelovance.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje visokih obdelovancev z veliko vpenjalno silo.

Material:

Osnovno telo je iz temprane litine, vpenjalna čeljust ima kaljeno površino.

Tehnični opis

Širina čeljusti	90 mm
Vpenjalni hod	15 mm
celotna dolžina	265 mm
Vmesna višina h_1	56 mm
Širina utora	38 mm
Maksimalna višina	145 mm
Zev ključa	17 mm
za širino utora a	42 mm

za širino utora a	36 mm
za širino utora a	32 mm
Minimalna višina	120 mm
Tip	6497
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol