



Uravnalni klin Herkules, maksimalna podložna višina: 63mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	374900 63
GTIN	4020772072773
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija; sferolitina in jeklo za poboljšanje. **Brušene površine klina omogočajo precizno in enakomerno nastavljanje višine** z natančnostjo, boljšo od 1/10 mm. Nastavljanje višine z narebričenim vijakom ali s ključem za notranji 6-kotnik. Dvojni učinek daje velik hod in precizen pomik v navpični smeri brez pomikov v stran.

Uporaba:

Zlasti za dela po zarisanju pri težkih odlitih ali kovanih obdelovancih na velikih obdelovalnih strojih.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivim krogelnim nastavkom art. 375000.

Napotek:

Ravna naležna površina za orodje s centrirno izvrtino \varnothing 12 mm za nastavke art. 375000–375030.

Tehnični opis

Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena	0,86 mm
Dolžina osnovne ploskve	63 mm
Širina osnovne ploskve	63 mm

Nosilnost	40 kN
maksimalna podložna višina	63 mm
minimalna podložna višina	50 mm
Tip	6460
Vrsta izdelka	Klin