



Ploščati vpenjalnik, Širina utora a: 14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375115 14
GTIN	4020772374150
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

Tehnični opis

Navoj G	M12
Minimalna višina h_1	16 mm
Maksimalna višina h_2	25 mm
Vpenjalna sila F_2 navpično	7,5 kN
Širina utora a	14 mm
Vmesna višina H_1	16 mm
Vpenjalna sila F_1 vodoravno	15 kN
Dolžina L	110 mm
Širina B	44 mm

Tip	6496
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol