

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7415 Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	TIS
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	kontinuirano
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	S

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje