


**Garant****SNMG 120404, Zvrst: HB7415****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMG 120404 HB7415 Radij rezila: 0,4 mm  
Zvrst: HB7415  
Lomilec odrezkov: TIS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	HB7415
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm

Rezalni pogoji	kontinuirano
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje